




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUS-00KG



po jedna odašiljačka dioda u gornjoj i donjoj optici




Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa	II	
Zaštita od obrnutog polariteta	da	
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	predajnik	
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivo područje	ne	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	734
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1801



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUS-00KG

Mehanički podaci		
Težina	[g]	138
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Priključak		



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 BK = Plavo
 crno