

Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OU5070

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	35; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg [m]	0,15...3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da



Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/6M

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	262
---	-----

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina [g]	0,298
------------	-------

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Dimenzije [mm]	28 x 16 x 51
----------------	--------------

Materijali	PPE izmijenjeno
------------	-----------------

Optički materijal	Staklo
-------------------	--------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač: 1, E20211
-------------------	-------------------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno



Retroreflektivni senzor

OUR-HPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

