




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUS-00KG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OU5045

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



po jedna odašiljačka dioda u gornjoj i donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	734
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUS-00KG/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1801
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,258
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Priključak		



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 BK = Plavo
 crno