


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OU5047

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	140
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora


Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivo područje		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/6M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	618
Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,297
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključak		



BN	Smeđe
BU	Plavo
BK	crno

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OUE-HPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

