


## Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućiste       | Kvadratno           |

## Električni podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Radni napon [V]                | 10...55 DC          |
| Potrošnja struje [mA]          | < 35; ((24 V))      |
| Zaštitna klasa                 | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da                  |
| Vrsta svjetla                  | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina [nm]             | 880                 |

## Izlazi

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Električna izvedba                             | PNP          |
| Izlazna funkcija                               | osvjetljenje |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5          |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250          |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 100          |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da           |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno     |
| Zaštita od preopterećenja                      | da           |

## Domet nadzora

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Doseg [m]              | < 0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
| Doseg opipa [mm]       | < 40; (Senzor difuzne refleksije)              |
| Prilagodljivo područje | da                                             |

## Radni uvjeti

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 65    |

## Testovi / odobrenja

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|



## Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HPKG/6M

|      |          |     |
|------|----------|-----|
| MTTF | [godina] | 653 |
|------|----------|-----|

## Mehanički podaci

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kućište           | Kvadratno       |
| Dimenzije [mm]    | 28 x 16 x 56    |
| Materijali        | PPO izmijenjeno |
| Poravnanje optike | bočna optika    |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto |
|--------|--------------------|---------------|

## Dodatna oprema

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Isporuka obuhvata | Kutni pričvršćivač: 1, E20211<br>izvijač |
|-------------------|------------------------------------------|


## Opaske

|                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opaske             | osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO<br>ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake<br>odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO<br>(NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                                                                                                                                                                                      |

## Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| BK = | crno        |



## Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HPKG/6M

## dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

