
OU5057

Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Kvadratno
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	16; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg	[m]	< 0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	< 40; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

OU5057

Pojačalo optičkog vodiča

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 56
Materijali		PPO izmijenjeno

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač
	izvijač

Opaske	
Opaske	osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
	odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak
Kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Poveznik: 1 x