



Retroreflektivni senzor

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 20
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	950

Izlazi

Električna izvedba		PNP/NPN
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg	[m]	< 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67



Retroreflektivni senzor

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 51
Materijali	PPE izmijenjeno	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Priključak		



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo