


Retroreflektivni senzor

OUP-HPKG/US-100-DPO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiče	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...50 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg	[m]	< 1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Dostupan filter polarizacije		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------



Retroreflektivni senzor

OUP-HPKG/US-100-DPO

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Kućište

Kvadratno

Dimenzije

[mm]

28 x 16 x 51

Materijali

PPO izmijenjeno

Optički materijal

Staklo

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

Kutni pričvršćivač

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

