


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Električni podaci**

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	40; (24 V)

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita		IP 40
Terminali za stupanj zaštite		IP 20

Mehanički podaci

Težina	[g]	135,5
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali		PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Žuto

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Dijagnostička elektronika za fotoelektrične senzore

OV-110/10-55VDC

Električni priključak

Utične stezaljke: 12 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1 signal blokade
- 2 predajnik
- 3 prijamnik
- 4 Izlazna funkcija
- OUT izlazi tranzistora