OW1008


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OWE-FPKG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5009

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	25; ((36 V))
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 4

OW1008


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OWE-FPKG/6M

Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	36 x 60 x 10	
Materijali		ABS armirano stakleno vlakno	
Optički materijal		PMMA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
		Funkcija	1 x LED, Crveno
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključak





	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo

OW1008

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OWE-FPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

