


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OWS-OKG/0,1M/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5065

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15; ((36 V))
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg	[m]	< 4
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	320
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

**Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla**

OWS-OOKG/0,1M/US

Zaštita

IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Težina [g]

0,026

Kućište

Kvadratno

Dimenzije [mm]

36 x 60 x 10

Materijali

ABS armirano stakleno vlakno

Optički materijal

PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,1 m, PVC

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

**Priključak**