


Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OW5001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućište

Cilindrično

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	300
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

OW5002



Infracrveni temperaturni senzor

OWF-5000-ANKG

Domet nadzora		
Područje otkrivanja histereze	[%]	1...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		optičko vlakno presvučeno aluminijskom spiralnom cijevi
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x 7/8"		