


Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA0310-14-4-06-P-1

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.

Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



- | | |
|---|---------------------------------------|
| T | predajnik |
| R | prijamnik |
| 1 | LED trobojno crveno/zeleno/narančasto |
| 2 | LED dvobojno žuto/plavo |
| 3 | LED dvobojno crveno/zeleno |



Značajke proizvoda

Vrsta svetla	Infracrveno svetlo
Električna izvedba	PNP
Zaštita	IP 65; IP 67

Primjena

Zaštitna funkcija	Zaštita prsta za onemogućavanje pristupa
-------------------	--



Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA0310-14-4-06-P-1

Električni podaci		
Tolerancija radnog napona	[%]	20
Radni napon	[V]	24 DC
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 2
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	950
Prijamnik		
Potrošnja struje	[mA]	83
Predajnik		
Potrošnja struje	[mA]	42
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Broj izlaza OSSD		2
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD	[mA]	400; (24 V)
Zaštita od kratkog spoja		da
Domet nadzora		
Visina zaštićenog područja	[mm]	310
Rezolucija (kapacitet detekcije d)	[mm]	14
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja)	[m]	0...3
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja)	[m]	1...6
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[ms]	5,5
Radni uvjeti		
Primjena		Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	IEC 61496-1	
Otpornost na udarce	IEC 61496-1	
Otpornost na vibracije	IEC 61496-1	
Sigurnosna klasifikacija		
Vrsta ESPE (IEC 61496-1)		4
Usklađeno sa zahtjevima		ISO 13849-1: 2015 Kategorija 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	175200



Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA0310-14-4-06-P-1

PFH	[1/h]	1,3E-08
-----	-------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	1620
Dimenzije	[mm]	363 x 28 x 30
Materijali	kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo	
Duljina L	[mm]	363

Prikazi / radni elementi

Prikaz		LED, Žuto
		LED, Zeleno
		LED, Crveno
		LED, Plavo
		LED, Narančasto

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	Montažni nosač: 4
	Utorne matice: 4
	Matice

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - predajnik

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak




Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA0310-14-4-06-P-1

Električni priključak - prijamnik

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm²



Priključak

