

Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA1510-14-4-06-P-1

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



- T predajnik
R prijamnik
1 LED trobojno crveno/zeleno/narančasto
2 LED dvobojno žuto/plavo
3 LED dvobojno crveno/zeleno



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Primjena

Zaštitna funkcija

Zaštita prsta za onemogućavanje pristupa

Električni podaci

Tolerancija radnog napona

[%]

20



Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA1510-14-4-06-P-1

Radni napon	[V]	24 DC
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 2
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	950
Prijamnik		
Potrošnja struje	[mA]	83
Predajnik		
Potrošnja struje	[mA]	42
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Broj izlaza OSSD		2
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD	[mA]	400; (24 V)
Zaštita od kratkog spoja		da
Domet nadzora		
Visina zaštićenog područja	[mm]	1510
Rezolucija (kapacitet detekcije d)	[mm]	14
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja)	[m]	0...3
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja)	[m]	1...6
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[ms]	20
Radni uvjeti		
Primjena		Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	IEC 61496-1	
Otpornost na udarce	IEC 61496-1	
Otpornost na vibracije	IEC 61496-1	
Sigurnosna klasifikacija		
Vrsta ESPE (IEC 61496-1)		4
Usklađeno sa zahtjevima	ISO 13849-1: 2015 Kategorija 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,2E-08



Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA1510-14-4-06-P-1

Mehanički podaci

Težina	[g]	4925
Dimenzije	[mm]	1563 x 28 x 30
Materijali	kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo	
Duljina L	[mm]	1563

Prikazi / radni elementi

Prikaz		LED, Žuto
		LED, Zeleno
		LED, Crveno
		LED, Plavo
		LED, Narančasto

Dodatna oprema


Isporučka obuhvata	Montažni nosač: 6
	Utorne matice: 6
	Matice

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - predajnik

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OYA1510-14-4-06-P-1

Električni priključak - prijamnik

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm²



Priključak

