


Sigurnosne rasvjetne rešetke

OYA810-03-4-12-P-4-M



- T predajnik
- 1 LED trobojno crvena / žuta / zelena
-
- R prijamnik
- 1 LED Žuto
- 2 LED Žuto
- 3 LED Žuto
- 4 LED Žuto
- 5 LED Žuto
- 6 LED Narančasto
- 7 LED dvobojno crveno/zeleno
- 8 LED Žuto
- 9 LED Žuto
- 10 LED Žuto



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo



Sigurnosne rasvjetne rešetke

OYA810-03-4-12-P-4-M

Električna izvedba	PNP
Zaštita	IP 65; IP 67
Električni podaci	
Radni napon [V]	24 DC
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 10
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950
Prijamnik	
Potrošnja struje [mA]	84
Predajnik	
Potrošnja struje [mA]	42
Izlazi	
Električna izvedba	PNP
Broj izlaza OSSD	2
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA]	300; (24 V)
Zaštita od kratkog spoja	da
Domet nadzora	
Visina zaštićenog područja [mm]	810
Broj zraka	3
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m]	0...4
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m]	3...12
Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [ms]	5,5
Radni uvjeti	
Primjena	Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C]	-30...55
Temperatura skladištenja [°C]	-30...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	95; (nekondenzirajuće)
Zaštita	IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja	
EMC	IEC 61496-1
Otpornost na udarce	IEC 61496-1
Otpornost na vibracije	IEC 61496-1
Sigurnosna klasifikacija	
Vrsta ESPE (IEC 61496-1)	4
Usklađeno sa zahtjevima	ISO 13849-1: 2015 Kategorija 4, PL e
	IEC 61508 SIL 3
	IEC 62061 SIL 3

OY512S



Sigurnosne rasvjetne rešetke

OYA810-03-4-12-P-4-M

Vijek trajanja TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	9E-09

Mehanički podaci

Težina	[g]	6420
Dimenzije	[mm]	985 x 50 x 50
Materijali	kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo	
Duljina L	[mm]	985

Prikazi / radni elementi

Prikaz	predajnik	1 x LED
	prijamnik	10 x LED

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	Montažni nosač: 6
	Utorne matice: 6

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - predajnik

Priključak



Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A




Sigurnosne rasvjetne rešetke

OYA810-03-4-12-P-4-M

Električni priključak - prijatelj

Priključak



Poveznik: 1 x M12; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice od 1 mm²

