PP2000


Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: PP2001
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

podržava EPS i komunikaciju IO-Linka



1 7-segmentni LED prikaz
2 Tipka za programiranje
3 priključak za napajanje napona i izlazne signale
4 priključak za senzor EPS
5 Montažna matica

Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Primjena		za industrijsku uporabu
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10,8...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 60
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključenja	[s]	1,5
Izlazi		
Izlazni signal		signal prekapčanja
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2

PP2000

Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250	
Zaštita od kratkog spoja		da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Vremena reakcije			
Maks. mjerni / prikazni ciklus	[ms]	200	
Softver / programiranje			
Opcije za namještanje parametra		ovisno o povezanom senzoru	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci			
Težina	[g]	0,378	
Dimenzije	[mm]	100 x 34 x 48	
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	LED, Crveno
		Prikaz funkcija	7-segmentni LED prikaz
		Mjerene vrijednosti	7-segmentni LED prikaz
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		premosni kabeli: 0,8 m, za namještanje postavki u bezmrežnom načinu	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	


PP2000

Tlačna sklopka s keramičkom mjernom ćelijom

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Električni priključak

Priključak



Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno