


Jedinica za programiranje / prikaz

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 alfanumerički prikaz 4-znamenkasti
- 2 žaruljice LED Prikazna jedinica / Status prekapćanja
- 3 Tipka za programiranje
- 4 priključak za napajanje napona i izlazne signale
- 5 konekcija za senzor
- 6 Montažna matica



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Primjena

za industrijsku uporabu

Električni podaci

Radni napon [V]	18...32 DC
Potrošnja struje [mA]	< 40
Min. izolacijska otpornost [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	1,5...10; (ovisno o povezanom senzoru)

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms]	200
-------------------------------------	-----



Jedinica za programiranje / prikaz

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Softver / programiranje

Opcije za namještanje parametra	ovisno o povezanom senzoru
---------------------------------	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Temperatura skladištenja [°C]	-40...100
Zaštita	IP 67; (za jedinicu sa zašrafljenim konektorima)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]		229

Mehanički podaci

Težina [g]	333,5
Dimenzije [mm]	100 x 34 x 48
Materijali	nehrdajući čelik (1,4404/316L); CO-PC; PBT; FKM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Prikazna jedinica	6 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Prikaz funkcija	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	premosni kabeli: 0,8 m, za namještanje postavki u bezmrežnom načinu
-------------------	---

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Priključak



1 = senzor
2 = PP2001

Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno