




Hidrostatski podvodni tlačni predajnik

SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE



Značajke proizvoda

Izlazni signal	analogni signal	
Mjerno područje	0...1 bar	0...1000 mbar

Primjena

Dizajn	Sa kapilarnom cijevi za kompenzaciju pritiska	
Primjena	za industrijsku uporabu	
Mediji	Tekućine	
Srednja temperatura [°C]	-10...50	
Snaga tlaka [bar]	5	
Min. tlak pucanja [bar]	6	
Vrsta tlaka	relativni tlak	

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC	
Zaštitna klasa	III	
Zaštita od obrnutog polariteta	da	

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1	
---------------------	--------------------------	--

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1	
Izlazni signal	analogni signal	
Broj analognih izlaza	1	
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20	
Maks. opterećenje [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)	
Zaštita od kratkog spoja	da	

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	0...1 bar	0...1000 mbar
-----------------	-----------	---------------

Točnost / odstupanja

Preciznost ponavljanja [% od mernog područja]	< 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)	
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja]	< 0,5 (BFSL) /1; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti))	
Linearno odstupanje	< 0,2 (BFSL)	

PS3417



Hidrostatski podvodni tlačni predajnik

SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE

	[% od mernog područja]	
Dugotrajna stabilnost	[% od mernog područja]	< 0,2; (po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Raspon koeficijenta temperature	[% mernog područja/10K]	< ± 0,2; (0...50 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...80
Zaštita		IP 68

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	403
Direktiva o tlačnoj opremi		Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev

Mehanički podaci

Težina	[g]	1259
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PA

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

PS3417




Hidrostatski podvodni tlačni predajnik

SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE

Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Temeljna izolacija: PVC

Priključak



Boje žica :

BN =	Smeđe
GY =	Sivo
WH =	Bijelo