


**Primjena****Aplikacija**

Komunikacijsko sučelje za softver Agent društva ifm

Veza s izvorima podataka konfiguriranim u softveru Agent društva ifm

Pružanje podataka postupka i metapodataka za obrađivanje u trenutačnim i budućim modulima i dodatcima moneo

Čitanje izvora podataka pruženih u softveru Agent društva ifm u intervalu koji je odredio moneo

**Povezivost**

U kombinaciji sa softverom Agent društva ifm, omogućava neizravnu povezanost velikog broja sučelja informacijske i operativne tehnologije s moneom

**Upravljanje podacima**

Omogućava pristup metapodacima poput jedinica, nazivima izvora podataka i vremenskim oznakama

**Softver / programiranje****Jezik**

njemački; engleski; francuski; talijanski; španjolski; portugalski; kineski; japanski; korejski; ruski



## Licencija za komunikaciju sa softverom Agent društva

ifm

moneo edgeConnect Agent LIC

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Nosač podataka       | preuzimanje       |
| Vrsta licence        | jedna licencija   |
| Kategorija licencije | cjelovita inačica |

## Sustavni uvjeti

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. ciklus CPU-a         | 2,3 GHz                                                                                                                                                                                      |
| Min. broj jezgri CPU-a    | 4                                                                                                                                                                                            |
| Min. RAM                  | 8 GB                                                                                                                                                                                         |
| Min. grafička razlučivost | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                  |
| Traženo sučelje uređaja   | USB; LAN Adapter - RJ45                                                                                                                                                                      |
| Mrežna kartica            | Ethernet 1 Gbit                                                                                                                                                                              |
| Mrežni protokol           | Ethernet TCP/IP                                                                                                                                                                              |
| Operativni sustav         | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016;<br>Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2;<br>(samo inačice u sklopu razdoblja podrške poduzeća Microsoft) |
| Mrežni preglednik         | Google Chrome; Mozilla Firefox; (podržane inačice: vidi napomene za aktualno izdanje)                                                                                                        |
| Dodatni softver           | Već dostupno ili će se dodatno nabaviti: ifm LR AGENT                                                                                                                                        |

## Mehanički podaci

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| Težina | [g] | 0,001 |
|--------|-----|-------|