


Licencija za operativni sustav softverskih proizvoda

moneo OS License

moneo|OS



Primjena

Aplikacija	za rad svih modula i aplikacija moneo
Upravljanje uređajem	Jednostavno otkrivanje uređaja putem mrežnog pretraživanja ili adresiranja IP-a
Upravljanje podacima	upravljanje IODD-ovima neovisno o proizvođaču stvaranje informacija putem grafičkog modeliranja i izračuna vrijednosti postupka modeliranje putem matematičkih i logičkih operatora jednostavno integriranje izračunatih vrijednosti u sustave moneo
Upravljanje korisnicima	dodjeljivanje korisničkih uloga i prava stvaranje grupa korisnika
Upravljanje licencijama	dodavanje i upravljanje licencijama moneo moguće je stalno produživanje licencije



Licencija za operativni sustav softverskih proizvoda

moneo OS License

Softver / programiranje	
Jezik	njemački; engleski; francuski; talijanski; španjolski; portugalski; kineski; japanski; korejski; ruski
Nosač podataka	preuzimanje
Vrsta licence	jedna licencija
Kategorija licencije	cjelovita inačica
Sustavni uvjeti	
Min. ciklus CPU-a	2,3 GHz
Min. broj jezgri CPU-a	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafička razlučivost	1920 x 1080
Traženo sučelje uređaja	USB; LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica	Ethernet 1 Gbit
Mrežni protokol	Ethernet TCP/IP
Operativni sustav	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (samo inačice u sklopu razdoblja podrške poduzeća Microsoft)
Mrežni preglednik	Google Chrome; Mozilla Firefox; (podržane inačice: vidi napomene za aktualno izdanje)
Dodatni softver	moneo software download
Application	
Min. memorija tvrdog diska	1 GB
Log files	
Min. memorija tvrdog diska	5 GB
Non process data	
Min. memorija tvrdog diska	5 GB
Process data	
Min. memorija tvrdog diska	64 GB
Mehanički podaci	
Težina	[g] 0,001