

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

Praćenje protoka

Električni podaci

Radni napon [V]

30...42 AC / 30...60 DC

Vrijeme odgode uključenja [s]

30

Broj kanala

1

Izlazi

Električna izvedba

relej

Opteretivost kontakta

4 A, 250 V AC

Praćenje protoka funkcije
prekapćanja

Relej pod naponom kad ima protoka

Softver / programiranje

Poravnanje točke
prekapćanja

Potenciometar

Selekcija tekućine / plinovi

Klizni prekidač

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

0...60

Zaštita

IP 40

Terminali za stupanj zaštite

IP 20

Mehanički podaci

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Dimenzije [mm]

75 x 55 x 110

Materijali


plastika



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	11 x LED
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²		
Priključak		



- 1: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
- BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno
WH = Bijelo
GY = Sivo