

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	100...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	100...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABH

Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [s]	2...10
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	2...10
Plinovi	
Vrijeme reagiranja [s]	2...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućiste	Tip navoja
Materijali	Hastelloy C-22 (2.4602)
Materijali u kontaktu s medijima	Hastelloy C-22 (2.4602)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo
GY =	Sivo