


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ABT/6M/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Mediji	Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Plinovi

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ABT/6M/PH

Mehanički podaci

Kućište		Tip navoja	
Dimenzije	[mm]	M12 x 1	
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materijali		titan (3,7035)	
Materijali u kontaktu s medijima		titan (3,7035)	
Procesni priključak		M12 x 1	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30	
-------------------	--	-------------------	--


Opaske

Količina pakiranja		1 kom.	
--------------------	--	--------	--

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo