


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABH/10M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Mediji	Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
--------	-------------------------------------

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Snaga tlaka	[bar]	30
-------------	-------	----

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Plinovi

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
---------------------	--------	---------

Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
----------------------	--------	--------

Plinovi

Područje regulacije	[cm/s]	200...2000
---------------------	--------	------------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije


Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABH/10M

Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materijali u kontaktu s medijima		Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 10 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo