


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12AACE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	5

Tekućine

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	0...60
Najveća osjetljivost [cm/s]	0...20

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	7
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	PTFE
Materijali u kontaktu s medijima	PTFE
Procesni priključak	M12 x 1

SF0703



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12AACE1

Opaske


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo