


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF221A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------


SF0705



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14ABBE1

Plinovi	
Vrijeme reagiranja	[s] 1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo