


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFG18ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak

ANSI 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Primjena

Primjena

Područje ex 1

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Snaga tlaka

[bar]

30

Tekućine

Primjena

Područje ex 1

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Plinovi

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku

VS 0200 Exi

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije

[cm/s]

3...300

Najveća osjetljivost

[cm/s]

3...60

Plinovi

Područje regulacije

[cm/s]

200...2000

Najveća osjetljivost

[cm/s]

200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent

[K/min]


15



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFG18ABBE1

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 18
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo