


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Primjena Područje ex 1

Srednja temperatura [°C] -25...80

Snaga tlaka [bar] 40

Tekućine

Primjena Područje ex 1

Srednja temperatura [°C] -25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C] -25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku VS 0200 Exi

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s] 3...300

Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s] 200...2000

Najveća osjetljivost [cm/s] 200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min] 15



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE1

Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Plinovi	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo