


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	40

Tekućine

Primjena	Područje ex 1
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60
Plinovi	
Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE1

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 10 m, TPE-S; 5 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo