



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFM12ABA/US-100

CSA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5200 + E40101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ABA/US-100


CSA

Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kučište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		M12 x 1
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno

WH = Bijelo

GY = Sivo