


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ABB/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5200 + E40101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak M12 x 1

Primjena

Primjena Područje visoke temperature

Mediji Tekućine; Plinovi

Srednja temperatura [°C] -25...80

Snaga tlaka [bar] 30

Tekućine

Primjena Područje visoke temperature

Srednja temperatura [°C] -25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C] -25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku VS 0200

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s] 3...300

Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s] 200...2000

Najveća osjetljivost [cm/s] 200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min] 15

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s] 1...10

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s] 1...10




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFM12ABB/US-100

Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućiste		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		M12 x 1
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		brtve: 2 x AMF 30
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno

WH = Bijelo

GY = Sivo