


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ZBB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5300 + E40101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	M12 x 1
---------------------	---------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	0...120

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	0...100
--------------------------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine


Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFM12ZBB

Plinovi	
Vrijeme reagiranja	[s] 1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Dimenzije	[mm] M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	M12 x 1
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	brtve: 2 x AMF 30
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo