


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14XBK/2G /6M

Otkazani artikl

Alternativni artikli: SF323A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 maksimalni zatezni zakretni moment 8 Nm



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	12
Procesni priključak		G 1/4 vanjski navoj

Primjena

Mediji		Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura	[°C]	5...70
Snaga tlaka	[bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	5...70
---------------------	------	--------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
----------------------------------	--	-------------------------------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	12
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...60
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...40

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	7
------------------------	---------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14XBK/2G /6M


Testovi / odobrenja		
Odobrenje	DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007	
Oznaka ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina]	8648	

Mehanički podaci		
Težina [g]	341,8	
Kućište	Tip navoja	
Materijali	keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Materijali u kontaktu s medijima	keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Procesni priključak	G 1/4 vanjski navoj	
Duljina instalacije EL [mm]	27	

Opaske		
Opaske	U načelu, u vrsti testa prema 94/9/EC (ATEX) uzimaju se u obzir samo atmosferski uvjeti (0,8...1,1 bar).	
	Za tlakove izvan ovog područja, uporabu procjenjuje i odobrava korisnik.	
	Pridržavajte se uputa za rad i vrste testnog certifikata.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak		
Kabel: 6 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo