


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12XBK/US-100



1 maksimalni zatezni zakretni moment 30 Nm



Značajke proizvoda

Duljina sonde L [mm]	30
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	5...70
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	5...70
--------------------------	--------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS3000
----------------------------------	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	30
Tekućine	
Područje regulacije [cm/s]	3...60
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...40

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	7
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	2...20

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina]	8213	



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12XBK/US-100

Mehanički podaci

Težina	[g]	55
Kućište		Tip navoja
Materijali		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materijali u kontaktu s medijima		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Duljina instalacije EL	[mm]	45

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	brtve: 1, PTFE
-------------------	----------------

Opaske


Opaske	Za brtvljenje upotrijebite priloženu brtvu PTFE.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo