


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12AAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5800 + E40127

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	1/2" NPT
---------------------	----------

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	5

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	0...60
Najveća osjetljivost [cm/s]	0...20

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Tekućine


Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12AAC

Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	PTFE
Materijali u kontaktu s medijima	PTFE
Procesni priključak	1/2" NPT
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo