


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12AAC/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5700 + E40127

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak	1/2" NPT
---------------------	----------

Primjena

Mediji	Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	5

Tekućine

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	0...60
Najveća osjetljivost [cm/s]	0...20

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	7
--------------------------------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	2...20
------------------------	--------




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFN12AAC/US-100

Radni uvjeti		
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Materijali	PTFE	
Materijali u kontaktu s medijima	PTFE	
Procesni priključak	1/2" NPT	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo