


SF3410



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12XBK/6M



1 maksimalni zatezni zakretni moment 30 Nm



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	30
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Mediji		Tekućine; agresivni mediji
Srednja temperatura	[°C]	5...70
Snaga tlaka	[bar]	30

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	5...70
---------------------	------	--------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
----------------------------------	--	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	30
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...60
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...40

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	7
------------------------	---------	---

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	2...20
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	2...20

Radni uvjeti

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[godina]	8213



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFR12XBK/6M

Mehanički podaci		
Težina	[g]	389,5
Kućište		Tip navoja
Materijali		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materijali u kontaktu s medijima		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključak		G 1/2 vanjski navoj
Duljina instalacije EL	[mm]	45

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	brtve: 1, PTFE

Opaske	
Opaske	Za brtvljenje upotrijebite priloženu brtvu PTFE.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Priključak	



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo