


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	1/2" NPT
---------------------	----------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABA

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Tekućine		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak		1/2" NPT
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo