


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABA/US-100/CSA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	1/2" NPT
---------------------	----------

Primjena

Primjena	Područje visoke temperature
Mediji	Tekućine; Plinovi
Srednja temperatura [°C]	-25...80
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Područje visoke temperature
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200
----------------------------------	---------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60


Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABA/US-100/CSA

Točnost / odstupanja	
Temperaturni gradijent [K/min]	15
Vremena reakcije	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Tekućine	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Plinovi	
Vrijeme reagiranja [s]	1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Procesni priključak	1/2" NPT
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m	
	

SF3011



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABA/US-100/CSA

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo