


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABA/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF5200 + E40096

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak

G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Primjena

područje visokog tlaka

Mediji

Tekućine; Plinovi

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Snaga tlaka

[bar]

300

Tekućine

Primjena

područje visokog tlaka

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Plinovi

Srednja temperatura

[°C]

-25...80

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku

VS 0200

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije

[cm/s]

3...300

Najveća osjetljivost

[cm/s]

3...60

Plinovi

Područje regulacije

[cm/s]

200...2000

Najveća osjetljivost

[cm/s]

200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent

[K/min]

15

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja

[s]

1...10

Tekućine

Vrijeme reagiranja

[s]

1...10




Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFR12ABA/US-100

Plinovi	
Vrijeme reagiranja	[s] 1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo