


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABBE1/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	15
Procesni priključak		1/2" NPT

Primjena

Primjena		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Srednja temperatura	[°C]	-25...100
Snaga tlaka	[bar]	30

Tekućine

Primjena		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Srednja temperatura	[°C]	-25...100

Plinovi

Srednja temperatura	[°C]	-25...100
---------------------	------	-----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
----------------------------------	--	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	15
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	200...2000



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFN12ABBE1/6M

Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800
----------------------	--------	-----------

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	15
------------------------	---------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Plinovi

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Težina	[g]	559,5
Kućište		Tip navoja
Materijali		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima		nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak		1/2" NPT
Duljina instalacije EL	[mm]	45


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 6 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo