


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE0

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SF311A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Procesni priključak

G 1/2 vanjski navoj

Primjena

Primjena

Opasno područje zona 0

Srednja temperatura

[°C]

-20...60

Snaga tlaka

[bar]

300

Tekućine

Primjena

Opasno područje zona 0

Srednja temperatura

[°C]

-20...60

Plinovi

Srednja temperatura

[°C]

-20...60

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku

VS 0200 Exi

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije

[cm/s]

3...300

Najveća osjetljivost

[cm/s]

3...60

Plinovi

Područje regulacije

[cm/s]

200...2000

Najveća osjetljivost

[cm/s]

200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent

[K/min]

15

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja

[s]

1...10

Tekućine

Vrijeme reagiranja

[s]

1...10


SF3210



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE0

Plinovi	
Vrijeme reagiranja	[s] 1...10
Radni uvjeti	
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključak	



Boje žica :	
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo