


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE0/40M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj
---------------------	---------------------

Primjena

Primjena	Opasno područje zona 0
Srednja temperatura [°C]	-20...60
Snaga tlaka [bar]	30

Tekućine

Primjena	Opasno područje zona 0
Srednja temperatura [°C]	-20...60

Plinovi

Srednja temperatura [°C]	-20...60
--------------------------	----------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku	VS 0200 Exi
----------------------------------	-------------

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije [cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost [cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije [cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min]	15
--------------------------------	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Tekućine

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Plinovi

Vrijeme reagiranja [s]	1...10
------------------------	--------

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ABBE0/40M

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/2 vanjski navoj


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 40 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo