


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR12ADB/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak	G 1/2
---------------------	-------

Primjena

Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	300

Raspon mjera/postavki

Tekućine

Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60

Plinovi

Područje regulacije	[cm/s]	200...2000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800

Radni uvjeti

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	27 x 27 x 72
Materijali	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak	G 1/2



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFR12ADB/US-100

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 (5 x 0.5mm²) m



Priključak



BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo