
SF5703

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFD10ADT /US-100



1 Unutarnji navoj M18 x 1;5

Značajke proizvoda		
Duljina sonde L	[mm]	143
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj
Primjena		
Mediji		Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
Srednja temperatura	[°C]	-25...80
Snaga tlaka	[bar]	100
Električni podaci		
Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
Raspon mjera/postavki		
Duljina sonde L	[mm]	143
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	200...3000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	300
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
Radni uvjeti		
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[godina]	8393,77

SF5703

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu


SFD10ADT /US-100

Mehanički podaci		
Težina	[g]	75
Kućište		Senzor protoka primjeren adapteru
Dimenzije	[mm]	M18 x 1,5
Oznaka navoja		M18 x 1,5
Materijali		titan (3,7035); EPDM; ULTEM
Materijali u kontaktu s medijima		titan (3,7035); O-prsten: FKM 80 Shore A
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo