


Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFD10ZDT /6M



1 Unutarnji navoj M18 x 1,5



Značajke proizvoda

Duljina sonde L	[mm]	45
Procesni priključak		M18 x 1,5 Unutarnji navoj

Primjena

Primjena		Područje visoke temperature
Mediji		Tekućine; Plinovi; agresivni mediji
Snaga tlaka	[bar]	100

Tekućine

Srednja temperatura	[°C]	0...120
---------------------	------	---------

Plinovi

Srednja temperatura	[°C]	0...100
---------------------	------	---------

Električni podaci

Priključak na mjernu elektroniku		VS3000
----------------------------------	--	--------

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L	[mm]	45
Tekućine		
Područje regulacije	[cm/s]	3...300
Najveća osjetljivost	[cm/s]	3...60
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	200...3000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	200...800

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent	[K/min]	300
------------------------	---------	-----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Radni uvjeti

Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
--------------------------	------	----------



Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFD10ZDT /6M

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina]	8096	

Mehanički podaci

Težina [g]	449,5	
Kućiste	Senzor protoka primjeren adapteru	
Dimenzije [mm]	M18 x 1,5	
Oznaka navoja	M18 x 1,5	
Materijali	titan (3,7035)	
Materijali u kontaktu s medijima	titan (3,7035); O-prsten: FKM 80 Shore A	
Procesni priključak	M18 x 1,5 Unutarnji navoj	


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 6 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo
GY =	Sivo