


Zaslon za praćenje zračnog protoka

LTM1202B1A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Procesni priključak M12 x 1

Primjena

Snaga tlaka [bar] 5

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo da

Pojačivači prekapčanja Priključak na sklopno pojačalo SC0001

Vrijeme odgode uključanja [s] 60

Raspon mjera/postavki

Plinovi

Područje regulacije [cm/s] 10...2000

Najveća osjetljivost [cm/s] 10...250

Točnost / odstupanja

Temperaturni gradijent [K/min] 15

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s] < 5

Plinovi

Vrijeme reagiranja [s] < 5

Radni uvjeti

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] M12 x 1

Oznaka navoja M12 x 1

SL0002



Zaslon za praćenje zračnog protoka

LTM1202B1A

Materijali	Mjed niklovano
Materijali u kontaktu s medijima	površina senzora: PBT
Procesni priključak	M12 x 1

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
YE =	Žuto
GN =	Zeleno
WH =	Bijelo