


Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOA/PH



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
Procesni priključak	Ø 23 mm

Primjena

Srednja temperatura	[°C]	-10...50
Snaga tlaka	[bar]	1

Električni podaci

Radni napon	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3
Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrijeme odgode uključenja	[s]	60

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Izlazni signal	signal prekapčanja
Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	Releji pod naponom kad ima protoka
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Raspon mjera/postavki

Plinovi	
Područje regulacije	[cm/s] 100...1000



Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOA/PH

Najveća osjetljivost	[cm/s]	100...400
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	5
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja		Potenciometar
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	747
Mehanički podaci		
Težina	[g]	208
Dimenzije	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materijali		kućište: PBT; površina senzora: titan
Materijali u kontaktu s medijima		PBT; titan
Procesni priključak		Ø 23 mm
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Zeleno
Električni priključak		
Potrebna zaštita		minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Stezaljka za pričvršćivanje: 1, E40048
Opaske		
Opaske		Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.
Količina pakiranja		1 kom.




Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOA/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo