


Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOW/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: SL0101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
Procesni priključak	Ø 23 mm

Primjena

Snaga tlaka [bar]	1
-------------------	---

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	< 110 AC
Zaštita obrnutog polariteta	ne
Vrijeme odgode uključanja [s]	60

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj izlaza releja: 1
---------------------	-----------------------

Izlazi

Izlazni signal	signal prekapčanja
Broj izlaza releja	1
Opteretivost kontakta	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	Relej pod naponom kad ima protoka
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne



Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOW/PH

Raspon mjera/postavki		
Plinovi		
Područje regulacije	[cm/s]	100...1000
Najveća osjetljivost	[cm/s]	100...400
Točnost / odstupanja		
Temperaturni gradijent	[K/min]	5
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Plinovi		
Vrijeme reagiranja	[s]	3...60
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Potencijometar	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita	IP 65	
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	Ø 23
Materijali	kućište: PBT; površina senzora: titan	
Materijali u kontaktu s medijima	PBT; titan	
Procesni priključak	Ø 23 mm	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno
	Funkcija	1 x LED, Zeleno
Električni priključak		
Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje: 1, E40048 izvijač	
Opaske		
Opaske	Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	




Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23CEEAKOW/PH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Priključak



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

Boje žica :

BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno
WH =	Bijelo