


Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23XEE40KG/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak	Ø 23 mm

Primjena

Snaga tlaka [bar]	1
-------------------	---

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	< 35
Vrijeme odgode uključenja [s]	90

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 1
---------------------	--------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	analogni signal
Broj analognih izlaza	1
Analogni naponski izlaz [V]	0...10

Raspon mjera/postavki

Područje protoka [cm/s]	200...2000
Napomena o rasponu protoka	= 1...10 V

Točnost / odstupanja


Temperaturni gradijent [K/min]	1
--------------------------------	---



Zaslon za praćenje zračnog protoka

SLG23XEE40KG/2M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...50
Zaštita		IP 65
Mehanički podaci		
Materijali	kućište: PBT; površina senzora: titan	
Materijali u kontaktu s medijima	PBT; titan	
Procesni priključak	Ø 23 mm	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Stezaljka za pričvršćivanje: 1, E40048	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Priključak		



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo